


conector tipo zócalo con cable NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

Número de artículo: 566659

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	16 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Distribución de conexiones en H
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo encastrable
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	2
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 60 V
Carga admisible de corriente a 40°C	3 A
Longitud del cable	1 m
Característica de la línea	para aplicaciones estáticas
Diámetro del cable	3,4 mm
Estructura del cable	2x0,14
Diámetro nominal del conducto	0,14 mm ²
Extremos de los hilos	Sin recubrimiento Corte sin punta
Tipo de protección	IP40
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable	Gris
Material de la carcasa	POM
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre estañado
Material de la cubierta aislante	PVC