

# soporte perfilado

## HMIA-E10- -

Número de artículo: 566894

FESTO

para conjuntos de ejes múltiples de la técnica de montaje y manipulación.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Máxima longitud de perfil	3.000 mm
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto según la longitud	3,2 kg/m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del adaptador	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero