


módulo AS-i CACF-BT-AS

Número de artículo: 567035
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2021. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	46 mm x 19 mm de diámetro
Indicadores de estado	LED verde: tensión AS-i > 26V LED amarillo: tensión AS-i > 18,5 V
Tensión de funcionamiento	Tensión AS-i 30 V CC
Consumo de corriente	10 mA
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 75 °C
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 55 °C
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión	Cable plano AS-i/cable redondo AS-i
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS