

# tubo flexible de material sintético PEN-U

Número de artículo: 567448

FESTO

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido.



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	5/8
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condiciones de las pruebas de control de los tubos flexibles	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 58 Psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 5/8"
Color	azul marrón amarillo Verde natural Rojo Negro Plateado Blanco
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	PE