

# tubo flexible de material sintético PLN-U

Número de artículo: 567449

FESTO

Tenga en cuenta la cantidad mínima de pedido.



Representación a modo  
de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Diámetro exterior en pulgadas                          | 5/8   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14,4 ... 203 Psi   |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Conformidad PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Apto para el contacto con alimentos                    | Información detallada sobre el material   |
| Temperatura ambiente                                   | -22 ... 178 °F  |
| Color  | azul<br>marrón<br>amarillo<br>Verde<br>natural<br>Rojo<br>Negro<br>Plateado<br>Blanco   |
| Indicación sobre el material                           | Conforme con RoHS   |
| Material del tubo flexible                             | PE  |