

Tubo flexible de material sintético PEN-5/32-BL-150-CB

Número de artículo: 569889

FESTO

Con calibración exterior, para racores QS, de polietileno (inadmisibles en la industria alimentaria).

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	5/32
Radio de flexión relevante para el caudal	0,065 Fuß
Radio máximo de curvatura	0,032 Fuß
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 145 Psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-22 ... 140 °F
Peso del producto según la longitud	0,067 oz/ft
Color	azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	PE