

Tubo flexible de material sintético PLN-1/2-NT-150-CB

Número de artículo: 569902

FESTO

gran resistencia a sustancias químicas y a la hidrólisis.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	1/2
Radio de flexión relevante para el caudal	0,213 Fuß
Radio máximo de curvatura	0,138 Fuß
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Certificado entidad que lo expide	TZW
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Seguridad alimentaria	Según Declaración del Fabricante
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Homologación	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Peso del producto según la longitud	0,58 oz/ft
Color	natural
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	PE