

tubo flexible de material sintético PLN-1/4-SW-150-CB

Número de artículo: 569907

FESTO

gran resistencia a sustancias químicas y a la hidrólisis.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro exterior en pulgadas | 1/4 |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 0,105 ft |
| Radio máximo de curvatura | 0,039 ft |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14,4 ... 203 Psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:] Agua según declaración del fabricante en www.festo.com |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -22 ... 176 °F |
| Peso del producto según la longitud | 0,18 oz/ft |
| Conexión neumática | para conector tipo clavija con diámetro exterior de 1/4" |
| Color | Negro |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del tubo flexible | PE |