

# tubo flexible de material sintético PLN-3/8-SW-150-CB

Número de artículo: 569909

FESTO

gran resistencia a sustancias químicas y a la hidrólisis.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	3/8
Radio de flexión relevante para el caudal	0,187 ft
Radio máximo de curvatura	0,115 ft
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Peso del producto según la longitud	0,403 oz/ft
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 3/8"
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	PE