

# tubo flexible de material sintético PLN-3/16-BL-150-CB

Número de artículo: 569914

FESTO

gran resistencia a sustancias químicas y a la hidrólisis.



## Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Diámetro exterior en pulgadas                          | 3/16   |
| Radio de flexión relevante para el caudal              | 0,095 ft   |
| Radio máximo de curvatura                              | 0,036 ft   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14,4 ... 203 Psi  |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Conformidad PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apto para el contacto con alimentos                    | Información detallada sobre el material  |
| Temperatura ambiente                                   | -22 ... 176 °F   |
| Peso del producto según la longitud                    | 0,107 oz/ft  |
| Conexión neumática                                     | Para racor de conexión con diámetro exterior de 3/16"  |
| Color  | azul   |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3  |
| Indicación sobre el material                           | Conforme con RoHS  |
| Material del tubo flexible                             | PE   |