


# placa base eléctrica CAPC-F1-E-M12

Número de artículo: 570042

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfaz al bus de campo	2 x conector M12, 5 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Alimentación máxima de corriente	4 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Homologación	c UL us - Listed (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	85 g
Longitud del cable	20 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA