


# tubo flexible de material sintético

## PAN-14X2-SI

Número de artículo: 570392

FESTO



### Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	14 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	80 mm
Diámetro interior	10 mm
Radio máximo de curvatura	50 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,7 MPa -0,95 ... 17 bar -13,775 ... 246,5 psi
Homologación	TÜV
Clasificación marítima	véase el certificado
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,077 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 14 mm
Color	Plateado
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A