

Racor enchufable en L

QSL-F-14

Número pieza: 570435

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	12 mm
Construcción	Principio de empuje y tracción
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3
Seguridad alimentaria	de acuerdo con la Declaración del fabricante
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Peso del producto	67 g
Conexión neumática 1	Casquillo enchufable QS-14
Conexión neumática 2	Casquillo enchufable QS-14
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	latón cromado y niquelado
Información sobre el material de la junta del tubo flexible	FPM