


# Racor rápido en T QST-F-14

Número pieza: 570436

FESTO



## Hoja de datos

| Caracter.   | Valor  |
|---|--|
| Tamaño  | Estándar                                     |
| Diámetro nominal  | 12 mm  |
| Construcción  | Principio de empuje y tracción               |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura  | -0,95 ... 16 bar                             |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando   | Opción de funcionamiento con lubricación     |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                     | 3  |
| Seguridad alimentaria                                       | de acuerdo con la Declaración del fabricante |
| Temperatura ambiente  | 0 ... 150 °C                                 |
| Homologación  | Germanischer Lloyd                           |
| Peso del producto   | 90 g   |
| Conexión neumática 1  | Casquillo enchufable QS-14                   |
| Conexión neumática 2  | Casquillo enchufable QS-14                   |
| Indicación sobre el material                                | Conforme con RoHS                            |
| Información sobre el material del cuerpo                    | latón<br>cromado y niquelado                 |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | FPM  |