


# módulo de alimentación VMPAL-SP

Número de artículo: 570774

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	23,2 mm
Largo	107,3 mm
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	50 g
Conexión neumática 1	Para cartucho de 20 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del módulo de alimentación	Aleación forjable de aluminio PA reforzado