



placa intermedia VABF-S4-1-S

Número de artículo: 570851

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	26 mm
Basado en la norma	ISO 15407-2
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento Mpa	0,3 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	3 ... 10 bar
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	295 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Conexión del aire de pilotaje 14	Placa base de 26 mm según ISO 15407-2
Conexión neumática 1	Placa base de 26 mm según ISO 15407-2
Conexión neumática 4	Placa base de 26 mm según ISO 15407-2
Conexión neumática 5	Placa base de 26 mm según ISO 15407-2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa	Aleación forjable de aluminio