


conector tipo clavija NECU-FCG40-K

Número de artículo: 570895

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 60603-13
Frecuencia de conexión	50
Salida del cable	recto
Peso del producto	5 g
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Esquema de conexiones FC
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	40
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo encastrable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Borne autocortante
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1,5 A
Diámetro nominal del conducto	0,13 mm ²
Sección nominal del conductor (AWG)	AWG26
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la carcasa	PBT reforzado
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado