


Conducto de unión NEBS-L2G5-K-2.5-LE5

Número de artículo: 570920

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	Estándar
Condiciones de control línea	Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo Condiciones de prueba sobre demanda
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Grado de ensuciamiento	2
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conexión eléctrica 1	Conector tipo zócalo rectangular L2, 5 contactos
Conexión eléctrica 2	extremo libre, 5 contactos
Estructura del cable	5 x 0,14 mm ²
Diámetro del cable	4,1 mm
Longitud del cable	2,5 m
Diámetro nominal del conducto	0,14 mm2
Código de color para el aislamiento de los hilos	azul marrón Gris Negro Blanco
Color de la cubierta del cable	Gris
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Información sobre el material de revestimiento aislante	PP
Información sobre el material de la cubierta del cable	PVC