


conector
FBS-SCRJ-PP-GS
Número de artículo: 571017



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	60 g
Nota relacionada con el interfaz del bus de campo	PROFINET LWL
Especificación cable Ethernet	Conductor de fibra óptica Fibra de polímero 980/1000 µm Diámetro de cada hilo: 2,2 mm
Diámetro máximo admisible del cable	6,5 ... 9,5 mm
Tipo de protección	IP65 IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de las juntas	NBR TPE