


placa de alimentación CPX-AB-1-7/8-DN

Número de artículo: 571052

FESTO

para terminal eléctrico modular CPX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones A x L x H	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Tipo de fijación	con taladro pasante
Peso del producto	205 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Tipo de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Interfaz al bus de campo	Conector Sub-D, de 9 pines
Conexión eléctrica	5 contactos Conector redondo de 7/8"