

# Tubo de material sintético PAN-M-12X1,5-NT

Número pieza: 572090

FESTO



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	70 mm
Diámetro interior	9 mm
Radio máximo de curvatura	50 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 26 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso del producto según la longitud	0,051 kg/m
Color	natural
Dureza Shore	D 65 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	Poliamida 12