


# boquilla para tubos N-1-P-19

Número de artículo: 572260

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	16,5 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Recubrimiento
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	67,6 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior R1
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior de 19 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aluminio, anodizado