

adaptador VMPAL-FSP-G1/4

Número de artículo: 572381

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar -13,05 ... 145 psi
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	63 g
Conexión neumática 1	Cartucho de 20 mm
Conexión neumática 2	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio