

Estrangulador fijo VMPA1-FT-NW1.5-10

Número de artículo: 572549

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Conexión neumática 1	Placa base
Tipo de fijación	atornillable
Caudal nominal normal en sentido de la estrangulación	81 ... 89 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Diámetro nominal	1,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 40 °C
Temperatura del medio	-5 ... 60 °C
Peso del producto	0,05 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo hueco	Aleación forjable de aluminio