



# placa intermedia VABF-S4-2-S

Número de artículo: 573200

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	18 mm
Basado en la norma	ISO 15407-2
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento Mpa	0,3 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	3 ... 10 bar
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	203,5 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Conexión del aire de pilotaje 14	Placa base de 18 mm según ISO 15407-2
Conexión neumática 1	Placa base de 18 mm según ISO 15407-2
Conexión neumática 4	Placa base de 18 mm según ISO 15407-2
Conexión neumática 5	Placa base de 18 mm según ISO 15407-2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa	Aleación forjable de aluminio