


perfil distribuidor VABM-L1-14W-G14-6-GR

Número de artículo: 573502

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	16 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	6
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 6
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Peso del producto	1.041 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/8
Conexión neumática 5	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio