

perfil distribuidor VABM-L1-14W-G14-8-GR

Número de artículo: 573504

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Patrón | 16 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 8 |
| Homologación | c UL us - Recognized (OL) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasificación RSBP según CD-0033 | F1a |
| Clase de sala limpia | Clase ISO 6 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 60 °C |
| Peso del producto | 1.243 g |
| Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14 | M5 |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84 | M5 |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/8 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 4 | G1/8 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjable de aluminio |