


# Pórtico lineal DHSL-2-EGC80TB-DGSL12

Número pieza: 574504

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico lineal 2
Carga útil	0 ... 2 kg
Accionamiento eje Z	DGSL-12
Tipo de accionamiento eje Z	neumático
Carrera eje Z	0 ... 200 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,01 mm
Accionamiento eje Y	EGC-80-TB
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,08 mm