

Pórtico lineal DHSL-6-EGC120TB-DGEA25

Número pieza: 574522

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico lineal 6
Carga útil	0 ... 6 kg
Accionamiento eje Z	DGEA-25
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico correa dentada
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 600 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,05 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,05 mm
Accionamiento eje Y	EGC-120-TB
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,08 mm