


distribuidor multipolo NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Número de artículo: 574587

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	24 mm
Alto	23 mm
Largo	113 mm
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED verde
Indicación de estado	LED amarillo
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	74 g
Conexión eléctrica 1	Conector tipo zócalo recto, M8, de 3 contactos
Conexión eléctrica 2	Conector tipo clavija recto, M12, de 8 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	3 A
Carga de corriente admisible por enchufe	2 A
Tipo de protección	IP68
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Material de la carcasa	PBT reforzado
Color del cuerpo	Gris
Material de las juntas	FPM
Material de los contactos crimp	Niquelado y dorado
Material del conector	latón niquelado