


conector NECU-S1W9-C2-ACO

Número de artículo: 574588

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	4-40 UNC-2B
Peso del producto	59 g
Interfaz al bus de campo	Conector Sub-D, de 9 pines
Conexión eléctrica 1	Conector D-Sub tipo zócalo, 9 contactos
Conexión eléctrica 2	Rosca de fijación, apantallable
Velocidad de transmisión	1 Mbit/s
Diámetro permitido del cable	8 mm
Diámetro máximo admisible del cable	8 mm
Sección de la conexión	0,14 ... 0,5 mm ²
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	75% con 25 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	PC reforzado