



placa de alimentación vertical VABF-L1-P3A3-G18

Número de artículo: 574593

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	16 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,65 Nm
Peso del producto	350 g
Conexión neumática 1	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa	Aleación forjable de aluminio