


interfaz de bus de campo CDPX-F-CO

Número de artículo: 575301

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Profundidad de montaje	24 mm
Alto	91 mm
Largo	41 mm
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa CEM del Reino Unido Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	150 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Interfaz de bus de campo	CANopen
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión	Conector Sub-D 9 contactos
Interfaz de bus de campo, velocidad de transmisión	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s