



válvula temporizadora VZ-3-PK-3

Número de artículo: 5755

FESTO

normalmente cerrada, en placa base 2n con empalme de boquilla para tubo diámetro int. 3 mm.

Conectando un volumen adicional son posibles tiempos correspondientemente más largos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	2 mm
Tipo de accionamiento	neumático
Construcción	válvula de asiento con muelle de reposición
Superposición	Superposición negativa
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima: 1x por semana
Presión de funcionamiento	2,5 ... 8 bar
Caudal nominal normal	90 l/min
Tiempo de retardo regulable	0,25 ... 5 s
Duración de la pausa para reposición	≥ 55 ms
precisión de repetición ajuste de tiempo	± 0,5 s
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido de control	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	150 g
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal en bastidor de montaje a elegir:
Conexión neumática	PK-3
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc