


# conector NECU-M-S-A12G4-IS

Número de artículo: 575719

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	38 g
Conexión eléctrica	4 contactos Borne de conexión elástica M12x1 Conector recto tipo clavija
Codificación del conector tipo clavija	A
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Diámetro máximo admisible del cable	4 ... 8 mm
Sección de la conexión	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado