


placa de alimentación VABF-B10-20-P1A4-G18

Número de artículo: 576492

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máximo	1,4 Nm
Peso del producto	78 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa de alimentación	Fundición inyectada de aluminio