

# placa base VMPA2-FB-APF-2-1-S0

Número de artículo: 578865

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	47 mm
Largo	107,3 mm
Patrón	21 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	153 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio