

terminal neumático LT-2-PK-4-DA

Número de artículo: 5869

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de funcionamiento | 0,1 ... 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 6 g |
| Conexión neumática | Boquilla PK-4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |