

caballete LBN-20/25

Número de artículo: 6059

★ Gama básica

para fijación orientable de cioindros ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20/25
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	84 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la fijación	Acero cincado
Material del perno	Acero cincado
Material de bloqueo	Acero de muelles, galvanizado