

caperuza final CV-PK-4-B

Número de artículo: 6214

FESTO

para racores de tubos flexibles y boquillas de enchufe.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Conexión neumática 1	Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm para boquilla con diámetro interior de 4 mm, con tuerca
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la tapa	TPE-U(PU)