


# unión rápida acodada LCK-1/8-PK-4-KU

Número de artículo: 6259

FESTO

Giratorio con arista selladora, ejecución en polímero.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3,4 mm
Tipo de junta del eje atornillable	perfil autosellante
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma en L
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm para boquilla con diámetro interior de 4 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo hueco	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de la conexión orientable	POM