


unión rápida acodada GCK-1/4-PK-6-KU

Número de artículo: 6270

FESTO

Ejecución en polímero



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,9 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma en L
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior R1/4
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	POM
Material de los pivotes roscados	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS