


distribuidor en T FCK-3-PK-9-KU

Número de artículo: 6276

FESTO

Ejecución en polímero



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	8 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	forma en T
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conexión neumática 1	para boquilla con diámetro interior de 9 mm, con tuerca
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 9 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la pieza de conexión	POM