


pieza anular TK-1/4-PK-6-KU

Número de artículo: 6287

FESTO

Con dos juntas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 10 bar
Clasificación marítima	véase el certificado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 6 mm, con tuerca
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS