



# puerta OR OS-PK-3

Número de artículo: 6684

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función O
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Tipo de fijación	con taladro pasante
Caudal nominal normal	120 l/min
Presión de funcionamiento	1,6 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Material de la carcasa	POM
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Díámetro nominal	2,4 mm
Posición de montaje	indistinto
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	9 g
Conexión neumática 3	PK-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR