


bloque distribuidor FR-4-1/8-B

Número de artículo: 6701

FESTO

para distribución de aire comprimido.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 8,6 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | 0 ... 16 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Peso del producto | 25 g |
| Cantidad de salidas | 3 |
| Cantidad de conductos de alimentación | 1 |
| Conexión neumática 1 | Rosca interior G1/8 |
| Conexión neumática 2 | Rosca interior G1/8 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |