

válvula de leva



V-5-1/4-B

Número de artículo: 6809

FESTO

normalmente cerrada.

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío. Conexión de vacío en 1 (P).



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---------------------------|---------------------------------|
| Función de las válvulas | 5/2 monoestable |
| Tipo de accionamiento | mecánico |
| Caudal nominal normal | 550 l/min |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 10 bar |
| Construcción | asiento de plato |
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Tipo de control | directo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Fuerza de accionamiento | 182 N |
| Peso del producto | 240 g |
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 4 | G1/4 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Material de las juntas | NBR |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de aluminio |