



manómetro MA-63-0,25

Número de artículo: 7169

FESTO

Con unidad de indicación en bar y psi.



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de la escala [bar]	0 ... 0,25 bar
Margen de indicación	0 ... 3,6 psi
Corresponde a la norma	DIN EN 837-3
Magnitud nominal manómetro	63
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Fluido	Fluidos líquidos Fluidos gaseosos
Presión de funcionamiento	0 ... 0,25 bar
Factor de esfuerzo alternante	0,9
Factor de esfuerzo continuo	0,75
Clase de precisión de medición	1,6
Tipo de protección	IP43
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Posición de la conexión	Dorso céntrico
Conexión neumática	G1/4
Material de los pivotes roscados	latón
Material de la carcasa	Acero
Material de la mirilla	PMMA
Peso del producto	180 g
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	sin acetileno sin oxígeno