


# multi-zócalo KDVF-5

Número de artículo: 7562

FESTO

para uniones múltiples de tubos flexibles diámetro int. 2, 3 y 4 mm



## Hoja de datos

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Diámetro nominal  | 4 mm  |
| Presión de funcionamiento                                 | -0,95 ... 16 bar  |
| Fluido  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                   | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura del medio                                     | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura ambiente                                      | -10 ... 60 °C   |
| Peso del producto   | 21 g  |
| Conexiones máximas  | 5   |
| Conexión neumática  | PK-2<br>PK-3<br>PK-4  |
| Color   | Gris  |
| Indicación sobre el material                              | Conforme con RoHS   |