



microválvula actuada por leva S-3-PK-3-B

Número de artículo: 7843

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	mecánico
Caudal nominal normal	60 l/min
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 8 bar
Construcción	válvula de asiento con muelle de reposición
Tipo de reposición	muelle mecánico
Diámetro nominal	1,8 mm
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de control	directo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	6 N
Peso del producto	7 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	PK-3
Conexión neumática 2	PK-3
Material de la carcasa	Material sintético latón